

Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 4,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15

Produkteigenschaften

- Baubreite nur 4,2 mm
- Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
- Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
- Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken
- Nennquerschnitt von 1,5 mm²
- Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten
- Rastfuß für Tragschienen NS 15
- Brückungsmöglichkeit in Klemmenmitte

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918145620

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	blau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	16 A (Der maximale Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.)
Nennspannung U_N	400 V
Offene Seitenwand	ja

Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Technische Daten

Maße

Breite	4,2 mm
Länge	33,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,14 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,14 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	0,34 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	6 mm
Lehrdorn	A 1
Schraubengewinde	M2
Anzugsdrehmoment min	0,22 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,25 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141123
eCl@ss 4.1	27141123
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897


UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410


Approbationen

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / GOST / LR / GL / BV / DNV / CCA / GOST /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	15 A
mm ² /AWG/kcmil	28-14

UL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	15 A
mm ² /AWG/kcmil	30-14

KEMA-KEUR 	
Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Approbationen

GOST

LR

GL

BV

DNV

CCA	
Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

--

Zubehör

Abschlussdeckel

D-MT 1,5-QUATTRO BU - 3025309



Schraubwerkzeug

SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Zubehör

Brücke

FBRN 8-4 N - 3001608



FBRN 7-4 N - 3001598



FBRN 6-4 N - 3001585



FBRN 5-4 N - 3001572



FBRN 4-4 N - 3001569



Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Zubehör

FBRN 20-4 N - 3001637



FBRN 10-4 N - 3001624



Tragschiene

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



NS 15 PERF 2000MM - 1401682



NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Zubehör

NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Klemmenmarker unbeschriftet

ZBF 4:UNBEDRUCKT - 0808587



UC-TMF 4 - 0818166



UCT-TMF 4 - 0828742



Klemmenmarker beschriftet

ZBF 4 CUS - 0825023



Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Zubehör

UC-TMF 4 CUS - 0824630



UCT-TMF 4 CUS - 0829651



Endhalter

E/MBK - 1401637



E/MK - 1421633



E/MK 1 - 1421659



Durchgangsklemme - MT 1,5-QUATTRO BU - 3025150

Zubehör

FBRN 9-4 N - 3001611

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>