

Produktdatenblatt

Artikelnr. 73.300.0353.0

Buchseneinsatz MIN BUS 3 2,5 40

revos MINI 3-polig + PE, Buchseneinsatz 400V/10A, Schraubanschluss



Artikelnr.	73.300.0353.0
------------	---------------

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Steckzyklen	50
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	3
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	3
Mit Drahtschutz	nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) Min.	0.5 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) Max.	2.5 mm ²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	10 A
Nennstrom nach CSA	10 A

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0.5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2.5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	22-12 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	verzinkt
Übergangswiderstand	2 mOhm
Abisolierlänge	4 mm





Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	400 V
Nennspannung zu PE	250 V
Nennstrom	10 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Zeichnungen





mit Schraubanschluß
with screw connection

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschließlich Prüfmaße
- MIT /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberflächen:	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. 73.300.0353.0 01K	Index Seite: von 4
	/			Entworfen	11.07.	Bauer F.		
	/			Geprüft	-	-		

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
12.1
1.1
ZMW20 Bau 25.07.2003 08:55:22 1:000



Buchseneinsatz
73.300.0353.0

Zeichnungsnummer
73.300.0353.010W
Kontakteinsatz

23.10.2007
Hoffmann Angelika
M 2:1