


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



3-Leiterklemme mit Schnellanschluss, Querschnitt: 0,25-1,5 mm², Breite: 5,2 mm, Farbe: blau

Abbildung zeigt die graue Variante

Artikelnummer	3205051
Artikelbezeichnung	QTC 1,5-TWIN BU

EAN	4017918932459
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 182 (CL-2005)

► Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	3
Farbe	blau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	76,4 mm
Höhe NS 35/7,5	39,3 mm
Höhe NS 35/15	46,8 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	17,5 A (bei 1,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC/ DIN VDE
Nennstrom I _N	17,5 A (Der maximale Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.)
Nennspannung U _N	800 V

Anschlußdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Anschlussart	QUIX/Schnellanschluss

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3022276	CLIPFIX 35-5	Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7.5 oder Tragschiene NS 35/15, bestückbar mit Zackband ZB 5 und ZBF 5, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
3205200	DS-QTC 1,5	

Brücken

3030161	FBS 2-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 2-polig, Farbe: rot
3030174	FBS 3-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 3-polig, Farbe: rot
3030187	FBS 4-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 4-polig, Farbe: rot
3030190	FBS 5-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 5-polig, Farbe: rot
3030213	FBS 10-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 10-polig, Farbe: rot
3030226	FBS 20-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 20-polig, Farbe: rot

Montage

3024575	ATP-ZFK 4-TWIN	Abteilungstrennplatte, zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmengruppen, Breite: 2 mm, Farbe: grau
3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
3205190	D-QTC 1,5-TWIN	Deckel, für die Durchgangsklemme QTC 1,5-TWIN Farbe: grau
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801762	NS 35/ 7,5-CU UNGELOCHT METER	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15-AL UNGELOCHT METER	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m
1201895	NS 35/15-CU UNGELOCHT METER	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
3038943	RB ST (2,5/4)-1,5	Reduzierbrücke, zur Verbindung von ST-2,5 oder ST-4 Zugfederklemmen, mit ST-1,5 oder QTC 1,5 Klemme

Stecker/Adapter

3030925	PAI-4	Prüfadapter, für Prüfstecker PS und Sicherheitsprüfstecker mit einem Durchmesser von 4 mm, kontaktiert im Brückenschacht
3036709	PS-4/E	Einzel-Prüfstecker, für ST- und QT-Klemmen, beschriftbar mit ZBFM 4
3030983	PS-5	Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten, für ST 2,5...Klemmen, beschriftbar mit ZBFM 5, Farbe: rot

Werkzeug

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm
---------	---------------	---

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten