





The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

17090M38T001




58098T




58094T





5651W



5654W




17091X




Verriegelungsschrauben / Locking screws 4-40 UNC:


55484N




55384N



55254N




55184N



Verriegelungsschrauben / Locking screws M3:

55483N



55383N



55253N



55183N



Nummernschlüssel / Numerical code: 17090BxxTVPE / 17090MxxTVPE:

B - ABS UL94 V-0 E103497, roh / raw

M - ABS UL94 HB E326278, Cu10/Ni5

xx - Länge der Verriegelungsschrauben / Length of locking screws 4-40 UNC, mm:
xx=48/38/25/18/00 (00 - ohne Verriegelungsschrauben / without locking screws)

Beispiel für M3: 17090MxxM3TVPE

VPE - Verpackungseinheit 100 Stück / Packaging unit 100 pcs:

VPE=000 - als Schüttgut / as bulk

VPE=001 - als Set / as one hood packed as set

Zubehör - Werkstoff, Veredelung / Accessory - material, finishment:

58098T - Bandstahl / band steel, Cu2/Sn4

565xW - Einsatzstahl / case hardening steel, A3F DIN ISO 4042

55xx4N - Automatenstahl / machining steel, Cu2,5/Ni2,5

(solange Lagerbestand vorhanden / as available on stock: Cu2/Sn5)

Beispiel mit 58094T anstatt 58098T / Example with 58094T instead of 58098T: 17090MxxTAVPE

Kabeldurchmesser / Cable diameter: Dk=3-8,5 mm

(bei Dk=3-5 mm Kabelklemme wenden / if Dk=3-5 mm turn cable clamp)

17090B00T001	17090M00T001	-	7	8
17090B18T001	17090M18T001	18	10	11
17090B25T001	17090M25T001	25	11	12
17090B38T001	17090M38T001	38	16	17
17090B48T001	17090M48T001	48	19	20
Version B	Version M	L, mm (xx)	B	M
PVH-Artikel-Nr. / PVH-article no.			Gewicht / weight, g	

55xx4N	55xx4N	2	Verriegelungsschraube / Locking screw
5654W	5654W	2	Blechschaube / Sheet metal screw
5651W	5651W	2	Blechschaube / Sheet metal screw
58098T	58098T	1	Kabelklemme / Cable clamp
17092B	17092N	1	Deckel / Cover
17091B	17091N	1	Gehäuse / Housing

17090BxxTVPE	17090MxxTVPE	Menge / QTY	Artikel-Bezeichnung / Article-name
PVH-Artikel-Nr.: / PVH-article no:			

Toleranzen / tolerances:	Projektion / projection:	Maßstab / scale:	Werkstoff / material:
DIN ISO 2768-m		1:1	Oberfläche cm² / surface cm²:
			Veredelung / refinement:
			Gewicht g / weight g:

Maßangaben in: dimension units:			Benennung: name
mm			
Datum / date:	Name / name:		
Bearb./drawn:	15.03.2013	Strauch	
Gepr./checked:	15.03.2013	Straib	

06	Materialänderung	02.02.2016	Ast	 CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS	Zeichnungs-Nr. / drawing no: 17090MXXTVPE-P	Blatt / sheet 1/1
05	Update	22.01.2014	Asf			
04	Update	15.03.2013	Asf			
Index	Änderung / modification	Datum	Name			

Kd.-Zg.: Ersatz für / substitute to: DIN A3