



<p>Mechanical characteristics cables</p> <p>interface dimensions acc. to assembly code</p> <p>Components centre contact outer contact crimp ferrule other metal parts insulator gasket</p> <p>Electrical characteristics impedance return loss insertion loss</p> <p>Environmental RoHS compliant</p>	<p>Mechanische Eigenschaften Kabel</p> <p>Steckgesicht nach Montageanleitung</p> <p>Bauteile Innenkontakt Außenkontakt Crimprohr sonstige Metallteile Isolierung Dichtung</p> <p>Elektrische Eigenschaften Wellenwiderstand Rückflussdämpfung Einfügedämpfung</p> <p>Umgebung RoHS konform</p>	<p>G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew, HPF 195 Harbour Ind., KX 15, LMR-195 TMS, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT</p> <p>IEC 60169-15 C0105</p> <p>Materials / Material CuZn39Pb3 CuZn39Pb3 SF Cu w CuZn39Pb3 PTFE Silikon</p> <p>Finish / Oberfläche Cu1Ni2Au1.27 NiP-Au Ni5Au0.2 NiP-Au</p> <p>50 Ω typ.: 1 GHz - 29 dB; 2 GHz - 27 dB; 4 GHz - 17.5 dB 0.05 dB bis / up to 4 GHz</p> <p>2002/95/EC</p>
---	--	---

d c b a	22486	17.01.11	MA	1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	19564	15.01.08	MA	gez./drawn	19.08.	BI	
	13570	04.07.02	BJ	gepr./appr.	20.08.97	BJ	Oberfläche/ finish
	8487	18.11.97	BI	Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				5:1	SMA-Straight-Plug SMA-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
					K	J01150A0041	
				Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code		Original: DIN A4
				Datum/ date	Name/ name		
					Ersatz für/ replaces		