

Montageanleitung

ECOFLEX® 10 / AIRCOM PLUS® BNC-Stecker / Art. Nr.: 7379



1



Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.
Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.

3



Mit einem Messer 6 mm des Außenmantels entfernen.

4



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5



Mit einem Messer die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.

6



Innenstift auf den Innenleiter stecken und sorgfältig verlöten. Anschließend Teflon-Isolator aufstecken.

Hinweis:

Pin 1: 2,8mm Ø AIRCOM PLUS

Pin 2: 3,0mm Ø ECOFLEX 10.

7



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 17 mm und 18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!