



NEUTRIK®

CONNECTING THE WORLD

NYS2203P



1/4" Kabel-Klinkenbuchse, 3-polig, Metallgehäuse

Electrical

Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Nennstrom pro Kontakt	1 A

Mechanical

Kabeldurchmesser	≤ 6 mm
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	> 10 N
Lebensdauer	5000 mating cycles
Leiterquerschnitt	24 AWG

Material

Kontaktbeschichtung	SnCe
Kontakte	CuSn6
Einsatz	PA6+insulation board
Gehäuse	CuZn39Pb3 gal 2 μm Ni plated

Environmental

Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +70 °C