



RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

## Daten

### Anschlussdaten

Polzahl	3
Anzahl der Ebenen	1

### Geometrische Daten

Rastermaß	3,5 mm (0.138 inch)
Lötstiftlänge	3.5 mm
Lötstiftdurchmesser	1 mm
Bohrlochdurchmesser mit Toleranz	1,2 <sup>(+ 0,05)</sup> mm

### Steckverbindung

Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Stiftleiste/Stecker
Steckverbinder Anschlusstyp	für Platine



## Leiterplattenkontaktierung

Leiterplattenkontaktierung	THT
----------------------------	-----

---

## Werkstoffdaten

Gewicht	0.27 g
---------	--------

---

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918984140
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
eCl@ss 8.0	27-14-92-14
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.