



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Daten

Anschlussdaten

Polzahl	9
Anzahl der Ebenen	1

Geometrische Daten

Rastermaß	3,5 mm (0.138 inch)
Lötstiftlänge	3.5 mm
Lötstiftdurchmesser	1 mm
Bohrlochdurchmesser mit Toleranz	1,2 ^(+ 0,05) mm

Steckverbindung

Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Stiftleiste/Stecker
Steckverbinder Anschlusstyp	für Platine



Leiterplattenkontaktierung

Leiterplattenkontaktierung	THT
----------------------------	-----

Werkstoffdaten

Gewicht	0.923 g
---------	---------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918685245
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
eCl@ss 8.0	27-14-92-14
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.