

für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder

Produktbeschreibung



Artikelliste

Artikelnummer	Artikel	Version	Leiterquerschnitt in mm ²	Querschnittskennzahl	Oberfläche	Abisolierlänge (mm)
Kontakte						
13162000	H-D 1,6 gedreht	Stift	0,14 - 0,37	1	Ag	8,0
13163000	H-D 1,6 gedreht	Buchse	0,14 - 0,37	1	Ag	8,0
13162100	H-D 1,6 gedreht	Stift	0,5	2	Ag	8,0
13163100	H-D 1,6 gedreht	Buchse	0,5	2	Ag	8,0
13162200	H-D 1,6 gedreht	Stift	0,75 - 1	3	Ag	8,0

13163200	H-D 1,6 gedreht	Buchse	0,75 - 1	3	Ag	8,0
13162300	H-D 1,6 gedreht	Stift	1,5	4	Ag	8,0
13163300	H-D 1,6 gedreht	Buchse	1,5	4	Ag	8,0
13162400	H-D 1,6 gedreht	Stift	2,5	5	Ag	5,8
13163400	H-D 1,6 gedreht	Buchse	2,5	5	Ag	5,8
13162500	H-D 1,6 gedreht	Stift	0,14 - 0,37	1	Au	8,0
13163500	H-D 1,6 gedreht	Buchse	0,14 - 0,37	1	Au	8,0
13162600	H-D 1,6 gedreht	Stift	0,5	2	Au	8,0
13163600	H-D 1,6 gedreht	Buchse	0,5	2	Au	8,0
13162700	H-D 1,6 gedreht	Stift	0,75 - 1	3	Au	8,0
13163700	H-D 1,6 gedreht	Buchse	0,75 - 1	3	Au	8,0
13162800	H-D 1,6 gedreht	Stift	1,5	4	Au	8,0
13163800	H-D 1,6 gedreht	Buchse	1,5	4	Au	8,0
13162900	H-D 1,6 gedreht	Stift	2,5	5	Au	5,8
13163900	H-D 1,6 gedreht	Buchse	2,5	5	Au	5,8

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.