


FLKM-D25 SUB/B

Artikelnummer: 2281209

Abbildung zeigt die Variante FLKM-D37 SUB/S



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281209>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und
D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32,
Polzahl 25

Kaufmännische Daten

EAN	4017918054632
VPE	5 Stück
Zolltarif	85369010
Gewicht/Stück	0,15798 KG
Katalogseitenangabe	Seite 248 (IF-2007)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
02.08.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für
Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Polzahl	25
Länge	77 mm
Breite	78,8 mm
Höhe	58,5 mm
Statusanzeige	nein

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar
Polzahl	25

Approbationen

Approbationslogos



CUL

Nennspannung U _N	125 V
Nennstrom I _N	2,5 A
AWG/kcmil	30-12

UL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	2,5 A
AWG/kcmil	30-12
Approbationen	CUL, GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/50/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

© 2007 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten