

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918863623

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anzahl der Steckplätze	1
Steckzyklen	≥ 1000
Farbe	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Schutzart	IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung	NBR

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Schutzdeckel

VS-08-SD - 1689200



VS-08-SD-F - 1652606



Datenstecker

VS-08-BU-RJ45/KA/LSA - 1689459



Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080

Zubehör

Buchseneinsatz

VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064



VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - 1653168



VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU - 1653155




VS-RJ11-BU-MOD/BU - 1656356



Zeichnungen

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080


Maßzeichnung



RJ45-Anbaurahmen, IP67

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080

Maßzeichnung



Montageausschnitt

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>