

HICON ▶ Audio ▶ **MINI-XLR STECKVERBINDER**

1

2

Mini-XLR, vergoldete Kontakte
Metallgehäuse vernickelt.

3

4

BESCHREIBUNG

1 3-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte

BESTELL-NR.
male**HI-XMCM3****BESTELL-NR.**
female**HI-XMCF3****EMPF.**
VK-PREIS

2 3-pol female. Vergoldete Kontakte

3 5-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte

HI-XMCM5

4 5-pol female. Vergoldete Kontakte

HI-XMCF5

5

6

7

Mini-XLR, vergoldete Kontakte

Metallgehäuse vernickelt, Gewinde außen Ø 10,9 mm.

BESCHREIBUNG

5 3-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte

BESTELL-NR.
male**HI-XMEM3****BESTELL-NR.**
female**EMPF.**
VK-PREIS**NEW!** 6 3-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte,
Universal-D-Flansch**HI-XMDM3****SYS BOXX D**

7 5-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte

HI-XMEM5**NEW!** 5-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte,
Universal-D-Flansch**HI-XMDM5****SYS BOXX D**

8

9

Mini-XLR, vergoldete Kontakte

Metallgehäuse vernickelt.

Lochmaß 17,1 x 11,4 mm (Ø 2,8 mm). Flansch 24,4 x 18,8 mm (H x B).

BESCHREIBUNG

8 3-pol female. Vergoldete Kontakte

BESTELL-NR.
male**HI-XMEF3****BESTELL-NR.**
female**HI-XMEF3****EMPF.**
VK-PREIS

9 5-pol female. Vergoldete Kontakte

HI-XMEF5**HI-XMEF5**