




view A-A  
Ansicht A-A



○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
○ Ausschließlich Prüfmaße  
○ Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



for cable diameter 6-10mm  
für Kabeldurchmesser 6-10mm


M 1:1

**Diese Zeichnung**

darf ohne unsere vorherige ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten, insbesondere Wettbewerbern, im Original oder Kopie bekannt gegeben werden.  
Wir behalten uns Eigentum u. Urheberrecht an der Zeichnung vor.  
Mißbräuchliche Benutzung verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz vom 9. Sept. 1965, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und das Bürgerliche Gesetzbuch

**Wieland Electric GmbH  
Bamberg**

**NUR ZUR INFORMATION**



Verpackungseinheit: je 100 Stk.  
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *)/ single-part-nr.:*)	Freitoleranz nach 16901 Toleranzgruppe 130		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -	Bl.: 1 von 1			
			Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: material and surface: Farbe: siehe Tabelle color: look table	2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 96.031.0053.0 01K a	Index a		
96.031.0053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	....._1	1:1		Entworfen	21.10.	Kneitz					
96.031.0053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	....._0		Vol.	mm <sup>2</sup>	Off.	mm <sup>2</sup>	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
			a	29.04.2005/	<b>wieland</b> Elektrische Verbindungen		Benennung <b>BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG</b> female connector with cord grip RST2013F B2 ZR1 V					
			Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung							