

---

Artikelnummer: 770-608  
Produktbeschreibung: Verteiler; 1 x Stecker / 5 x Buchse; 3-polig; 100%  
fehlsteckgeschützt; steckbar; 5-fach

---



Verpackungseinheit 25 Stück

Produktgruppe	20 (INSTALLATIONS-STECKVERBINDER WINSTA)
Polzahl	3
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	25 A
Gewicht	35 g
Farbe	schwarz
Höhe [mm]	48 mm
Höhe [inch]	1,89 in
Breite [mm]	30 mm
Breite [inch]	1,181 in
Tiefe [mm]	46 mm
Tiefe [inch]	1,811 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
770-608	CCA	NL5569	250	25	0,5-4,0
770-608	cURus	E45171	600	20	20-12
770-608	KEMA	2060958.03	250	25	0,5-4,0
770-608	KEMA	2060958.04	250	25	0,5-4,0

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten