

**Artikelnummer:** 770-103  
**Produktbeschreibung:** Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; Rastermaß 10 mm / 0,394 in; 100% fehlsteckgeschützt; CAGE CLAMP®S-Anschluss

kein bild  
Verpackungseinheit 25 Stück

Produktgruppe	20 (INSTALLATIONS-STECKVERBINDER WINSTA)
Polzahl	3
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®S-Anschluss
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	25 A
Gewicht	18,938 g
Farbe	schwarz
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	6
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	15 mm
Höhe [inch]	0,591 in
Breite [mm]	34,6 mm
Breite [inch]	1,362 in
Tiefe [mm]	75,9 mm
Tiefe [inch]	2,988 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,35 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
770-103	CBCertificateVDE	DE1-29543	250/400	25	0,5-4
770-103	CCA	NL5566	400	25	0,5-4,0
770-103	cURus	E45171	600	20	20-12
770-103	DNV	E6188	250	25	4
770-103	GL	42875-02HH	250	25	4
770-103	KEMA	2060958.01	250	25	0,5-4,0
770-103	LR	02/20050(E1)	250	25	2,5

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten