



| Artikel | Polzahl | A    | B    | D    | Masse, g | Fläche, cm <sup>2</sup> |
|---------|---------|------|------|------|----------|-------------------------|
| 8709VM  | 9       | 31.2 | 25.0 | 18.0 | 0.7      | 12                      |
| 8715VM  | 15      | 39.5 | 33.3 | 26.3 | 0.9      | 16                      |
| 8725VM  | 25      | 53.2 | 47.0 | 40.0 | 1.2      | 22                      |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768 m

Maßstab : 2:1 (8709VM)  
 Material : ABS Sicoflex UL94 V-0 (E103497)  
 Veredelung: 5-10 µ Ni-glanz über 10-15 µ Cu

| Datum           | Name    |
|-----------------|---------|
| Bearb. 22.08.06 | Strauch |
| Gepr.           |         |

Artikel  
 ABDECKPLATTE  
 für 9-25 pol Adapterhauben

**PROVERTHA**

PVH-Artikel-Nr.  
 87XXVM

Blatt  
 1  
 1 Bl.

Änd.Stand : 00      Änd.Dat. :

Zust Änderung Datum Name