

Artikelnummer: 890-702
 Produktbeschreibung: Buchse; Snap-In-Ausführung; 2-polig; CAGE CLAMP®S-Anschluss



Verpackungseinheit 100 Stück

Produktgruppe	20 (INSTALLATIONS-STECKVERBINDER WINSTA)
Polzahl	2
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	1,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®S-Anschluss
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	16 A
Gewicht	4,476 g
Farbe	schwarz
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	2
Höhe [mm]	16 mm
Höhe [inch]	0,63 in
Breite [mm]	19,8 mm
Breite [inch]	0,78 in
Tiefe [mm]	39,85 mm
Tiefe [inch]	1,569 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,35 in