

		PVC H05VV-F 3G1,5 halogenfrei H05Z1Z1-F 3G1,5  250 V/4 kV/3 I <sub>N</sub> 16 A  Leiterenden 9 mm/16 mm, litzenverdichtet <b>1 Zulassungen</b>				
<b>Verbindungsleitung, Buchse - Stecker</b>		Länge	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß
		● ○ <b>Kodierung A</b> PVC halogenfrei				
		1 m	771-9993/006-101	.../006-102	771-9993/016-101	.../016-102
		2 m	771-9993/006-201	.../006-202	771-9993/016-201	.../016-202
		3 m	771-9993/006-301	.../006-302	771-9993/016-301	.../016-302
		4 m	771-9993/006-401	.../006-402	771-9993/016-401	.../016-402
		5 m	771-9993/006-501	.../006-502	771-9993/016-501	.../016-502
		6 m	771-9993/006-601	.../006-602	771-9993/016-601	.../016-602
		7 m	771-9993/006-701	.../006-702	771-9993/016-701	.../016-702
		8 m	771-9993/006-801	.../006-802	771-9993/016-801	.../016-802
<b>Anschlussleitung, Buchse - offenes Leitungsende</b>		Länge	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß
		● ○ <b>Kodierung A</b> PVC halogenfrei				
		1 m	771-9993/106-101	.../106-102	771-9993/116-101	.../116-102
		2 m	771-9993/106-201	.../106-202	771-9993/116-201	.../116-202
		3 m	771-9993/106-301	.../106-302	771-9993/116-301	.../116-302
		4 m	771-9993/106-401	.../106-402	771-9993/116-401	.../116-402
		5 m	771-9993/106-501	.../106-502	771-9993/116-501	.../116-502
		6 m	771-9993/106-601	.../106-602	771-9993/116-601	.../116-602
		7 m	771-9993/106-701	.../106-702	771-9993/116-701	.../116-702
		8 m	771-9993/106-801	.../106-802	771-9993/116-801	.../116-802
<b>Anschlussleitung, Stecker - offenes Leitungsende</b>		Länge	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß
		● ○ <b>Kodierung A 2</b> PVC halogenfrei				
		1 m	771-9993/206-101	.../206-102	771-9993/216-101	.../216-102
		2 m	771-9993/206-201	.../206-202	771-9993/216-201	.../216-202
		3 m	771-9993/206-301	.../206-302	771-9993/216-301	.../216-302
		4 m	771-9993/206-401	.../206-402	771-9993/216-401	.../216-402
		5 m	771-9993/206-501	.../206-502	771-9993/216-501	.../216-502
		:	:	:	:	:
		8 m	771-9993/206-801	.../206-802	771-9993/216-801	.../216-802
		● <b>Kodierung A 3</b> (für die Installation von Schaltern und Steckdosen)				
		1 m	771-9993/3206-101		771-9993/3216-101	
		2 m	771-9993/3206-201		771-9993/3216-201	
		3 m	771-9993/3206-301		771-9993/3216-301	
		4 m	771-9993/3206-401		771-9993/3216-401	
		5 m	771-9993/3206-501		771-9993/3216-501	
		:	:		:	
		8 m	771-9993/3206-801		771-9993/3216-801	

**Info**

**1** Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.  
 Schifffahrtszulassungen (GL, LR, NV) beziehen sich nur auf für die Schifffahrt zugelassene Leitungen!

Andere Leitungen auf Anfrage!

● schwarz Kodierung A (L ⊕ N)  
 ○ weiß Kodierung A (L ⊕ N)  
 ● rot Kodierung P (L ⊕ N)

Kodierungen siehe Seiten 164 und 165  
 Brandlast auf Anfrage!

**Zubehör**

	Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Handbetätigung	schwarz	770-101	100 (4 x 25)
		weiß	770-121	100 (4 x 25)
	Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Werkzeugbetätigung	schwarz	770-111	100 (4 x 25)
		weiß	770-131	100 (4 x 25)
	Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig	schwarz	770-201	100
		weiß	770-221	100
	Verschlussstück, für Stecker, teilbar, 5-polig	gelb	770-360	100