



<small>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung</small>				<b>Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768 m</b>		<b>Masse 0.6 g</b>		<b>Maßstab: 2:1</b>		
				<b>Material: Santopren 111-73</b>		<b>Veredelung: roh</b>		<b>Artikel</b>		
				<b>Datum</b>	<b>Name</b>	<b>KNICKSCHUTZTÜLLE KLEIN 9-15 pol</b>				
				<b>Bearb.</b> 28,10,03	<b>Strauch</b>					
				<b>Gepr.</b>						
				<b>U.Gepr.</b>		<b>PVH-Artikel-Nr.</b>		<b>Blatt</b>		
				<b>PROVERTHA</b>				<b>KTKB</b>		<b>1</b>
<b>01</b>	<b>Update</b>	<b>06,07,04</b>	<b>Ast</b>	<b>AM-Nr.:</b>				<b>1</b>	<b>Bl.</b>	
<b>Zust</b>	<b>Änderung</b>	<b>Datum</b>	<b>Name</b>					<b>Änd.Stand :</b> 01	<b>Änd.Dat. :</b> 06,07,04	