


Artikel-Nummer: 30022

Über den QR-Code gelangen Sie
direkt auf die Produktseite in
unserem Webshop

SCHABUS GX-B3 Gasalarm Stadt-, Erd- und Flüssiggas

- einfache, sekundenschnelle Installation
- doppelte Sicherheit durch akustische und optische Warnfunktion und automatische Abschaltung des Gerätes bei Gasaustritt
- Detektion von Stadt-, Erd- und Flüssiggasen
- externer Sensor ermöglicht eine optimale Montage, um so die entsprechenden Gase zu detektieren

Einsatzgebiete:

- Überwachung von Gasheizung, Gasherd und Leitungen
- Detektion von Stadt-, Erd- und Flüssiggasen
- Steuerung eines Magnetabsperrentils

Lieferumfang:

- Gasmelder GX-B3
- Montageschraube mit Dübel für Sensor
- ausführliche Betriebsanleitung

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC / 50-60 Hz	Sensortechnik	katalytisch
Leistungsaufnahme	ca. 3 VA	Sensorleitung	2,5 m, Ø = 3,6 mm, weiß
Schaltleistung	2300 VA (1400 W) / 10 A (6 A)	Sensor (HxBxT):	52 x 27 x 29 mm
Funktionsbereich	0 °C...+40 °C / 10...90% rH	Auslösekonzentrationen	5000 ppm Methan, Ethanol 2000 ppm Propan, 12% UEG
Schalldruck	90 dB (Abstand 10 cm)	Abmessung (HxBxT):	121 x 57 x 28 mm
Luftfeuchte (Umgebung)	10-90 % rH nicht kondensierend	Artikelnummer	300222
Schutzart	IP 20	EAN	4044764001237

Gas-Alarm GX-B3

Das Steckdosen Gas Warngerät mit externem Sensor für Stadt- und Erdgas wird in eine Steckdose gesteckt und der Sensor je nach Gas in eine obere (Erdgas / Methan) oder untere (Flüssiggas / Butan, Propan) Position gebracht. Das Warngerät ist nach 3 Minuten betriebsbereit und warnt bereits weit unter gefährlichen Gas Konzentrationen mit einem Alarmton und rot blinkender LED. Bei Alarm wird auch das am GX-B3 angeschlossene Gerät, z.B. eine Gas-Therme zuverlässig abgeschaltet, wobei das Gerät abgeschaltet bleibt, bis der Nutzer sichergestellt hat, dass seine Durchlüftungsmaßnahmen Wirkung zeigten und er mit dem kurzen ab- und wieder einstecken in die Steckdose einen Reset setzt.