

DCP-J552DW

3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck, Touchscreen-Farbdisplay und WLAN



Top Features:

Hohe Druckgeschwindigkeit

- Bis zu 10 Seiten/Min. in Farbe und 12 Seiten/Min. in S/W gemäß ISO/IEC 24734

Touchscreen-Farbdisplay

- Einfache und intuitive Menüführung über das 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay mit berührungsempfindlichem Bedienfeld

Automatischer Duplexdruck

- Sparen Sie Papier und schonen Sie die Umwelt durch den Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion

Integrierte WLAN-Schnittstelle

- Der WLAN-DCP-Server ermöglicht es Ihnen, das DCP-J552DW problemlos in Ihr kabelloses Netzwerk einzubinden

4 separate Tintenpatronen

- Es muss nur die Patrone getauscht werden, die auch tatsächlich leer ist. Das spart Kosten und schon die Umwelt zugleich.

Mobile Connect

- Unterstützung von Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print™⁶, und Apple AirPrint

Web Connect

- Scannen Sie zu und drucken Sie von Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, PICASA™, Dropbox, EVERNOTE, Box and SkyDrive®

Brother Apps & Lösungen

- Zusätzliche intelligente Scan- und Kopierfunktionen

Fotodirektdruck

- Direktes Drucken über Speicherkarte



Allgemein

Technologie	Piezo-Tintenstrahl
Lokale Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11b/g/n
Speicher	64 MB
Display	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay mit berührungsempfindlichem Bedienfeld
Dual Access	Ja
Tintenstandsanzeige	Der Tintenfüllstand kann einfach über das Touchscreen-Farbdisplay abgelesen werden
Ein-/Ausschalter	Ja (auf dem Bedienfeld)

Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734)	Bis zu 12 Seiten/Minute in S/W und bis zu 10 Seiten/Minute in Farbe
Druckgeschwindigkeit (Entwurfsmodus)	Bis zu 33 Seiten/Minute in S/W und bis zu 27 Seiten/Minute in Farbe
Aufwärmzeit	0 Sekunden
Duplexdruck	Automatischer beidseitiger Druck
Auflösung⁷	Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
Randloser Fotodruck	Verfügbar für die Formate DIN A4, LTR, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1 Druck³	2 oder 4 A4-Seiten auf eine A4-Seite verkleinern
Poster-Druck³	1 A4-Seite auf 2, 4 oder 9 A4-Seiten vergrößern
Duplexdruck	Automatischer beidseitiger Druck
Manueller Duplexdruck	Manueller beidseitiger Druck, durch manuelles Wenden der Seite (empfohlen für Medien, die nicht vom Duplexdruck unterstützt werden)
Broschüreindruck	Zum Drucken von A4-Dokumenten als A5-Broschüre mit dem automatischen oder manuellen Duplexdruck
Text in Schwarz drucken⁴	Druckt den Text aller Dokumente in Schwarz aus

¹Richweite gemäß ISO/IEC 24711

²80g/m² Papier

³nur für Windows® & Mac®

⁴nur Windows®

⁵Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁷Vertikal x horizontal

⁸Benötigt Brother-Software

Farbscanner

Technologie	CIS (Contact Image Sensor)
Auflösung (optisch)	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi
Auflösung (ADF)	Bis zu 1.200 x 600 dpi
Auflösung (interpoliert)	Bis zu 19.200 x 19.200 dpi ⁸
Graustufen	256
Scan-to-Funktionen	E-Mail / Bild / Datei / Speicherkarte / Web-Dienste
Unterstützte Formate:	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG – (USB/Speicherkarte – JPEG, PDF (Farbe) / TIFF, PDF (S/W))
Farbtiefe	30 Bit intern / 24 Bit extern
Scannertreiber	Windows: TWAIN & WIA Mac: TWAIN & ICA

Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 29183)	Bis zu 4,4/2,7 Seiten/Min. in S/W und Farbe
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe & S/W)
Zoom-Funktion	Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
Mehrfachkopien	Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert

Netzwerk

WLAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Modus/Adhoc Modus)
Netzwerkfunktionen	Drucken und Scannen
Netzwerk Protokolle	TCP/IP IPv4
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Dienste (Drucken/Scannen)
WLAN Setup Support	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
WLAN Sicherheit	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP&AES), WPA2-PSK (AES), SSID

Netzwerkmanagement

BRAdmin Light^{3&5}	Setup & Netzwerk Management Software
Treiberinstallations-Assistent⁴	Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)

Fotodirektdruck

Kompatible Speicherkarten	Memory Stick Duo: 16 MB-128 MB Memory Stick Pro Duo/micro mit Adapter: 256 MB-32 GB Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD/MicroSD mit Adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32 GB (Micro/Mini SDHC mit Adapter) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48-128 GB Multimedia card 32 MB-2 GB Multimedia card plus 128 MB-4 GB Multimedia card mobile 64 MB-1 GB mit Adapter
Speicherformate	Folgende Speicherformate werden unterstützt: DPOF, EXIF DCF
Bildformate	Folgende Bildformate werden unterstützt: Fotodruck – JPEG Scan-to-Speicherkarte – Farbe: JPEG, PDF S/W: TIFF, PDF

Mobiles Drucken (Mobile Connect)

iPrint&Scan (Android)	Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Android läuft
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Drucken Sie direkt von oder scannen Sie direkt zu einem Smartphone mit dem Betriebssystem Windows® Phone
Google Cloud Print™⁶	Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Anwendung
Apple AirPrint	Drucken aus jeder Apple AirPrint-fähigen Anwendung

Web Dienste (Web Connect)

Cloud-Dienste	Scannen und laden Sie Dateien direkt zu, oder drucken Sie diese aus Diensten wie z.B. Box, DropBox, EVERNOTE, Facebook™, FLICKR®, Google Drive™, PICASA™, und SkyDrive®
----------------------	---

Brother Apps & Lösungen

Office Dokumente erstellen⁸	Wandelt Ihre gescannten Dokumente in bearbeitbare Office-Dokumente (Brother Control Center 4 erforderlich) um.
Umranden & Kopieren	Kopiert den mit einem roten Stift umrandeten Bereich aus einer Vorlage oder löscht den umrandeten Bereich aus der Kopie
Umranden & Scannen	Scannt den mit einem roten Stift umrandeten Bereich als einzelne Datei oder löscht den umrandeten Bereich aus dem Scan
Notizendruck	Erstellt praktische Notizenblätter und -ordner
Notiz Scannen	Scannt und verwaltet die Aufzeichnungen die auf den Notizenblättern gemacht wurden

Papiermanagement

Papierzufuhr²	Papierkassette: 100 Blatt Fotopapierkassette: 20 Blatt
Papierablage²	Face Down – 50 Blatt

Druckmedien

Medienarten	Normal, Inkjet, Fotopapier, Folien
Mediengewichte	Papierkassette: 64-220 g/m ² Fotopapierkassette: 64-220 g/m ² Duplex: 64-105 g/m ²
Medienformate	Papierkassette: DIN A4, LTR, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152 mm), Karteikarte (127x203 mm), Foto-2L (127x178 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch Fotopapierkassette: Foto (102x152 mm), Foto-L (127x178 mm) Duplex: PC Druck: DIN A4, LTR, EXE, DIN A5 Kopieren: DIN A4, LTR, DIN A5



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com

Betriebssysteme

Windows®	XP/Vista/7/8, Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 (Windows Server® nur Druck)
Macintosh	Mac OS X v10.6.8/10.7.x/10.8.x

Verbrauchsmaterial

Standard-Tintenpatronen	Schwarz (LC-121BK) 300 Seiten ¹ Cyan (LC-121C) 300 Seiten ¹ Magenta (LC-121M) 300 Seiten ¹ Gelb (LC-121Y) 300 Seiten ¹
Jumbo-Tintenpatronen	Schwarz (LC-123BK) 600 Seiten ¹ Cyan (LC-123C) 600 Seiten ¹ Magenta (LC-123M) 600 Seiten ¹ Gelb (LC-123Y) 600 Seiten ¹
Lieferumfang	4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je 240 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711), Netzkabel, Treiber für Windows® & Mac, Installationsanleitung, Benutzeranleitung (CD-ROM), Datenkabel NICHT im Lieferumfang

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

Abmessungen/Gewichte

Mit Karton (B x H x T)	478 x 456 x 229 mm / 9,3 kg
Ohne Karton (B x H x T)	410 x 161 x 374 mm / 7,8 kg

Ökologie

Leistungsaufnahme	Kopieren – 16 W Standby – 3,5 W Tiefschlaf – 0,7 W Ausgeschaltet – 0,2 W
Schalldruckpegel	50 dB im Druck
Energiesparmodus	Reduziert den Energieverbrauch, wenn das MFC länger nicht benutzt wird
Energy Star	Ja
Blauer Engel	Ja

¹Richweite gemäß ISO/IEC 24711

²80g/m² Papier

³nur für Windows® & Mac®

⁴nur Windows®

⁵Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁷Vertikal x horizontal

⁸Benötigt Brother-Software