


SAUTER 281



SAUTER 285



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Präzise, mechanische Federwaage im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung

Merkmale

- Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich
- Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm/Kilogramm statt in N
- Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
- Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
- Schleppzeiger und Handgriff serienmäßig bei allen Modellen der Serie SAUTER 285
- Dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] ≤ 1 kg
- Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

Technische Daten

- Messgenauigkeit: ± 0,3 % von [Max]
- Tarierbereich: 20 % von [Max]

STANDARD 1 DAY

OPTION ISO

Modell	Wägebereich	Teilung	Lastaufnahme	1 Maße			Option
				Lmin	Lmax	ø	**Werkskalibrierschein**
	[Max]	[d]					
SAUTER	g	g		mm	mm	mm	KERN
281-101	10	0,1	Klammer	220	300	12	961-100
281-151	30	0,25	Klammer	220	300	12	961-100
281-201	60	0,5	Klammer	220	300	12	961-100
281-301	100	1	Klammer	220	300	12	961-100
281-401	300	2	Klammer	225	325	12	961-100
281-451	600	5	Klammer	225	325	12	961-100
281-601	1000	10	Klammer	225	325	12	961-100
281-752	2500	20	Haken	225	325	12	961-100
285-052	5000	50	Haken	370	510	32	961-100
285-102	10000	100	Haken	370	510	32	961-101
285-202	20000	200	Haken	370	510	32	961-101
285-352	35000	500	Haken	370	460	32	961-101
285-502	50000	500	Haken	370	460	32	961-101