

# KERN 283-152

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,010 N
Messbereich [Max]:	1 N
Präzision (von [Max]):	0,003

## Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein (Zugkraft):	961-1610
---------------------------------	----------

## Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Mechanisches Kraftmessgerät

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 26 x 17 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	47 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	25 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	225 x 12 x 12 mm
Gehäusematerial:	Aluminium