# SAUTER **283-252**

Präziser, mechanischer Kraftmesser im robusten Aluminium-Gehäuse mit Newton-Ablesung



## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Kraftmessgerät |
| Produktgruppe | Federwaage (Newton-Skala) |
| Produktfamilie | 283 |

## Messsystem

| | |
|---|---|
| Messbereich Kraft [Max] (N) | 3 N |
| Ablesbarkeit Kraft [d] (N) | 0,02 N |
| Überlastschutz (% von [Max]) | 1% |
| Toleranz (% von [Max]) | 0,3% |
| Kraftrichtungen | Zug |
| Voreingestellte Einheit | N |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 225×12×12 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 225×12×12 mm |
| Gehäuse Durchmesser (Ø) | 12 mm |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Länge unbelastet (l [Min]) | 225 mm |
| Länge belastet (l [Max]) | 325 mm |
| Lastaufnahme (Zugkraft) | Haken |

## Funktionen

| | |
|---|---|
| Peak-Funktion | ✓ |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft) | 961-161O |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 230×26×17 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761002180 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

**STANDARD**

1 DAY

**OPTION**

ISO