

KERN 283-302

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,050 N
Messbereich [Max]:	6 N
Präzision (von [Max]):	0,003

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein (Zugkraft):	961-1610
---------------------------------	----------

Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Mechanisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 26 x 17 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	47 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	32 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	220 x 12 x 12 mm
Gehäusematerial:	Aluminium