

KERN 283-422

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,200 N
Messbereich [Max]:	25 N
Präzision (von [Max]):	0,003

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein (Zugkraft):	961-1610
---------------------------------	----------

Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Mechanisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 26 x 17 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	47 g
----------------	------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	32 g
---------------	------

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	220 x 12 x 12 mm
------------------------------	------------------

Gehäusematerial:	Aluminium
------------------	-----------