

KERN 283-483

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,500 N
Messbereich [Max]:	50 N
Präzision (von [Max]):	0,003

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein (Zugkraft):	961-1610
---------------------------------	----------

Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Mechanisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	395 x 40 x 40 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	414 g
----------------	-------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	330 g
---------------	-------

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	370 x 32 x 32 mm
------------------------------	------------------

Gehäusematerial:	Aluminium
------------------	-----------