

KERN 316-07

Einzelgewicht, Kompaktform, Edelstahl poliert

KERN[®]



Bauform

Bauform:	Kompaktform
Material:	Edelstahl poliert

Messsystem

Nennwert:	100 g
OIML-Klasse:	E2
Toleranz:	0,160 mg

Zubehör

Holzetui:	317-070-100
Kunststoffetui:	317-070-400

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	962-337
Eichung:	952-337

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1 x 1 x 1 mm
---------------------------------	--------------

Bruttogewicht:	100 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	100 g
Versandart:	Paketdienst