

KERN 337-151

Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht, stapelbar

KERN[®]



Bauform

Bauform:	Kontrollgewichte
Material:	Edelstahl feingedreht

Messsystem

Nennwert:	20 kg
OIML-Klasse:	F2
Toleranz:	300 mg

Zubehör

Holzetui:	337-151-200
-----------	-------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	962-445
------------------------	---------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1 x 1 x 1 mm
---------------------------------	--------------

Bruttogewicht:	20 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	20 kg
Versandart:	Paketdienst