

KERN 347-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 18×18×29 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,05 kg

Bruttogewicht ca. 0,05 kg

Versandgewicht 0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-070-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-060-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-060-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761008700

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	6,25
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0781
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	50 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	3 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	4000

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×29,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-636
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----