

KERN 347-12

Einzelgewicht, Knopfform, Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht

KERN[®]



Bauform

Bauform:	Knopfform
Material:	Edelstahl feingedreht

Messsystem

Nennwert:	2 kg
OIML-Klasse:	M1
Toleranz:	100 mg

Zubehör

Holzetui:	337-120-200
Kunststoffetui:	347-120-400

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	962-642
Eichung:	952-642

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1 x 1 x 1 mm

Bruttogewicht:	2 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2 kg
Versandart:	Paketdienst