KERN **366-93**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	46×46×68 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761482074
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm^3)	70,4225
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m^3)	600
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm^3)	5,9512
Gewicht OIML-Klasse	M3
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m^3)	7100
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	46×68 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d