

KERN 440-A01

KERN

Haken für Unterflurwägungen von hängenden Lasten, serienmäßig, nachrüstbar

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Haken

Bauform

Material	Metall
Nenntragfähigkeit (WLL)	6 kg

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×20×3 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761068933
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

