


SAUTER AC 18

2-Breitbacken-Schraubspannklemme für Zug- und Abzugstests

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Klemme
Produktgruppe	Schraubspannklemme

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	160×100×140 mm
Material	Stahl
Montage - Kraftausleitung	Außengewinde M10
Maximale Klemmbreite	60 mm
Maximale Spannweite	33 mm
Zug-/Druckkraft [Max]	5 kN

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	160×100×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,753 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761122413
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration