

SAUTER AC 43

Standardaufsätze

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Kraftmesszubehör

Bauform

Material	Stahl, verzinkt
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761135796
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration