

# KERN AC 45

**KERN**

Konkaver Aufnahme mit optimiertem Radius zur Messung, insbesondere von Armen und Beinen, bis 1 kN, Innengewinde: M6



## Kategorie

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Marke            | Sauter      |
| Produktkategorie | Messtechnik |

## Bauform

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)           | 120×50×30 mm      |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 120×50×30 mm      |
| Material                              | Aluminium         |
| Material Gehäuse                      | Aluminium         |
| Montage - Kraftausleitung             | Gewindebohrung M6 |

## Verpackung & Versand

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit                     | 1 d          |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 120×50×30 mm |
| Nettogewicht                   | 0,24 kg      |
| Versandart                     | Paketdienst  |
| Nettogewicht ca.               | 0,25 kg      |
| Bruttogewicht ca.              | 0,25 kg      |
| Versandgewicht                 | 0,25 kg      |

## Piktogramme

### STANDARD

