

KERN AC 46

KERN

Flacher, rechteckförmiger Aufnehmer zur flächigen Kraftaufnahme von Rücken, Brustkorb oder Arm bis 1 kN, Innengewinde: M6



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	120×50×28 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	120×50×28 mm
Material	Aluminium
Material Gehäuse	Aluminium
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×50×28 mm
Nettogewicht	0,18 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Piktogramme

STANDARD

