

# KERN AC 47

**KERN**

Runder Aufnehmer zur Messung punktueller Muskelpartien, wie z. B. Schulter bis 1 kN, Innengewinde: M6



## Kategorie

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Marke            | Sauter      |
| Produktkategorie | Messtechnik |

## Bauform

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)           | 80×80×25 mm       |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 80×80×25 mm       |
| Material                              | Aluminium         |
| Material Gehäuse                      | Aluminium         |
| Montage - Kraftausleitung             | Gewindebohrung M6 |

## Umgebungsbedingungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C  |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 80×80×25 mm |
| Nettogewicht                   | 0,16 kg     |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,20 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,20 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,18 kg     |

## Piktogramme

### STANDARD

