

SAUTER AHMO D03

KERN

Prüfblock Typ D/DC, Genauigkeit ≥ 4 HL, $\varnothing 90$ mm (± 1 mm), Nettogewicht ca. 2,7 kg, Härtebereich 630 $\pm$ 40 HL

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Härtevergleichsplatte

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	90×90×52 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	90×90×52 mm
Material	Stahl

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-132
-------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	90×90×52 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,8 kg
Versandgewicht	2,71 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761125841
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

