# SAUTER **ATU-US01**

Ultraschall-Sonde; 2,5 MHz, ⌀ 14 mm



## Piktogramme

**STANDARD**

1 DAY

## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Messtechnik |
| Produktgruppe | Sonde |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 57×35×35 mm |
| Material | Aluminium |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 150×100×20 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,10 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761108882 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |