

SAUTER ATU-US 10

Externer Messkopf (Puls-Echo); 5 MHz, Ø 10 mm

KERN

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Sonde

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	57×35×35 mm
Material	Aluminium

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×210×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761125308
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

