

KERN CFS30K0.5

Professionelle Zählwaage mit 100 Artikelspeicherplätzen und Zweitwaagenschnittstelle,
Zählaufösung 75.000 Punkte



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2,500 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (F2); 30 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Tarierbereich:	30 kg
Wägebereich [Max]:	30 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2 cm
Display Ziffernhöhe:	4 mm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	500 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	5 g
Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	60000

Funktionen

PRE-TARE-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	70 h
Akkuladezeit:	14 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	450 x 375 x 220 mm
Bruttogewicht:	4,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,300 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	300 x 225 mm