

KERN CKE 16K0.05

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte



Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 25 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 50 h |
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Batterie-Betriebsdauer: | 40 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

| | |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO |
|-----------------------------------|---------|

Dienstleistungen

| | |
|-----------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein: | 963-128 |
|-----------------------|---------|

Kategorie

| | |
|----------------|-----------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Zählwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 470 x 470 x 190 mm |
| Bruttogewicht: | 7,600 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 6,500 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 350 x 390 x 120 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 340 x 240 mm |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 50 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 320000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 250 mg |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 10 kg (E2); 5 kg (E2); 1 kg (E2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 150 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 50 mg |
| Wägebereich [Max]: | 16 kg |
| Wägeeinheiten: | g |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,800 cm |
|----------------------|----------|

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 50 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 500 mg |
| Zählauflösung: | 320000 |

Funktionen

| | |
|--------------------|-------|
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Unterflurwägung: | Haken |
| Zählfunktion: | ja |