

KERN CM 320-1N

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner

KERN

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaage
Produktgruppe	Taschenwaage
Produktfamilie	CM

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	320 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,2 g
Auflösung	3.200
Tarierbereich	320 g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (M3)
Mögliche Justierpunkte	200 g
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,2 g
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	g gn tl (Tw) tol
Max. Kriechen (15 Minuten)	400 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	800 mg
Voreingestellte Einheit	g

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	12 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	85×130×25 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	70×80 mm
Abmessungen Wägefläche	70×80 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	70×80×20 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff

Funktionen

Unterflurwägung	Keine
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	4 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	4

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkart	Alkali(-Mangan)
Batterie	2×1.5 V AAA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	33 h
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

KERN CM 320-1N



Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	140×200×30 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,318 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761027336
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

