

KERN CM320-1N

Die Praktische mit Klappdeckel



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Taschenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	140 x 200 x 30 mm
Bruttogewicht:	318 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	216 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	85 x 130 x 25 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	70 x 80 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3200
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	200 mg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 g (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Wägebereich [Max]:	320 g
Wägeeinheiten:	g tl (Tw) tol
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	70 h
-------------------------	------