

KERN CM60-2N

Die Praktische mit Klappdeckel



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Taschenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	135 x 205 x 32 mm
Bruttogewicht:	306 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	180 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	85 x 130 x 25 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	70 x 80 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	6000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	20 mg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	50 g (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	30 mg
Reproduzierbarkeit:	20 mg
Wägebereich [Max]:	60 g
Wägeeinheiten:	g tl (Tw) tol
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	30 h
-------------------------	------