

KERN CPB 15K2DM

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte



Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	60000

Funktionen	
PRE-TARE-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung	
Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	50 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	90 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung	
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen	
DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie	
Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählwaage

Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (BxTxH):	450 x 375 x 220 mm

Bruttogewicht:	4,494 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,432 kg
Versandart:	Paketdienst

Messsystem	
Ablesbarkeit [d]:	2 g 5 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g 25 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	4 g 10 g
Reproduzierbarkeit:	2 g 5 g
Tarierbereich:	14,995 kg
Wägebereich [Max]:	6 kg 15 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige	
Display Ziffernhöhe:	2 cm

Eichtechnische Daten	
Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	2 g 5 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	40 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	250 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	2,500 g

KERN CPB 15K2DM

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte



Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	315 x 350 x 125 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	315 x 350 x 100 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	295 x 225 mm