

# KERN CPB 30K5DM

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g   10 g
Anwärmzeit:	10 min   10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	20 g   50 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	20 kg (F2); 10 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 g   20 g
Reproduzierbarkeit:	5 g   10 g
Tarierbereich:	29,990 kg
Wägebereich [Max]:	15 kg   30 kg
Wä geeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2 cm
----------------------	------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	5 g   10 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	100 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen500 mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen5 g (Normal):

Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	60000

## Funktionen

PRE-TARE-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	50 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	90 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	445 x 375 x 220 mm
Bruttogewicht:	4,310 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,410 kg
Versandart:	Paketdienst

# KERN CPB 30K5DM

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte



## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	315 x 350 x 125 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	315 x 350 x 100 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	295 x 225 mm