

KERN DE 15K0.2D

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	530 x 417 x 160 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	8,700 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	225 x 110 x 45 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	318 x 308 x 88 mm

Kabellänge Anzeigegerät:	1 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	315 x 305 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 mg 500 mg
Anwärmzeit:	2 h 2 h
Auflösung:	30 30.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 g 2,500 g
Einschwingzeit:	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	800 mg 2000 mg
Reproduzierbarkeit:	200 mg 500 mg
Wägebereich [Max]:	6 kg 15 kg
Wägeeinheiten:	dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen400 mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen4 g (Normal):

Zählaufösung:	37500
---------------	-------

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja